

**CNMG 160612, Sort: CA125P****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 250377 CA125P |
| GTIN | 4960664013920 |
| Artikelklass | 25E |

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Skärhastighet v_c primär användning | 140 - 300 m/min |
| Matning f | 0,28 - 0,88 mm/v |
| spån-brytare | PH |
| Skärdjup a_p | 1 - 10 mm |
| Primäranvändning | P |
| Skärförhållande | snitt intermittent |
| Sort | CA125P |
| ISO-kod vändskär | CNMG 160612 |
| Antal byten/skär | 4 |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| Hörnradie | 1,2 mm |

Produktslag

Vändskär för svarvning