


**CNMM 120412, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	250492 CA125P
GTIN	4960664013999
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Hörnradie	1,2 mm
Antal byten/skär	4
Primäranvändning	P
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet $v_c$ primär användning	140 - 300 m/min
Skärdjup $a_p$	1 - 11 mm
spån-brytare	PX
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning
ISO-kod vändskär	CNMM 120412
Sort	CA125P
Matning f	0,25 - 0,9 mm/v

Produktslag

Vändskär för svarvning