

**Garant****Fasfräs 45°, med gänga, Ø D: 17,5mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	216102 17,5
GTIN	4045197469922
Artikelklass	210

## Beskrivning

**OBS!:**GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

## Teknisk beskrivning

totallängd $L_{tot}$	30 mm
Skruvsats förvändskär	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Fästgänga M	M10
Utkragningslängd $L_1$	18 mm
Min. inkörningsdiameter $D_{min}$	30 mm
$\varnothing D_2$	17,7 mm
$\varnothing D_1 h_6$	10,5 mm
Skär- $\varnothing D_c$	17,5 mm
max. avfasningsdiameter $D_{max}$	29,8 mm
Passande vändskär	SD.. 090308
Antal skär Z	3

Skafutförande	med gänga
Fasningsvinkel bakåt	45 grad
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Fasningsfräs

---

## Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219805
Vändskärsskruvsats 10 delar	219804
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP