


**CNMM 160616, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	250498 CA125P
GTIN	4960664014033
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Hörnradie	1,6 mm
Sort	CA125P
ISO-kod vändskär	CNMM 160616
spån-brytare	PX
Skärmaterial	VHM
Skärdjup $a_p$	1 - 11 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	140 - 300 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning
Matning $f$	0,25 - 0,9 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	P
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning