


**CNMM 160608, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	250496 CA125P
GTIN	4960664014019
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	VHM
Matning f	0,25 - 0,9 mm/v
Sort	CA125P
ISO-kod vändskär	CNMM 160608
Skärdjup $a_p$	1 - 11 mm
Antal byten/skär	4
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	PX
Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	140 - 300 m/min
Primäranvändning	P

Produktslag

Vändskär för svarvning