


**CNMM 190612, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	250503 CA125P
GTIN	4960664014835
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	VHM
Sort	CA125P
Skärdjup $a_p$	1 - 11 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	PX
Primäranvändning	P
Hörnradie	1,2 mm
ISO-kod vändskär	CNMM 190612
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning
Antal byten/skär	4
Matning $f$	0,25 - 0,9 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	140 - 300 m/min

Produktlag

Vändskär för svarvning