


**CNMM 120416, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	250493 CA125P
GTIN	4960664014002
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Matning f	0,25 - 0,9 mm/v
Antal byten/skär	4
Skärdjup a_p	1 - 11 mm
Sort	CA125P
ISO-kod vändskär	CNMM 120416
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	P
spån-brytare	PX
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 300 m/min
Hörnradie	1,6 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning

Produktslag

Vändskär för svarvning