

Garant**Fasfräs 45°, weldon-skaft, Typ: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	216550 10
GTIN	4045197685520
Artikelklass	210

Beskrivning**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,0 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_1	42 mm
Passande vändskär	260986 HB725-1
Skaftdiameter D_s h6	25 mm
Vändskärsskruv	219844 (15IP; 3,0 Nm)
max. avfasningsdiameter D_{max}	32,5 mm
totallängd L_{tot}	100 mm
Antal skär Z	2
Ø D	10,4 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Fasningsvinkel framåt	90 grad
Inställningsvinkel κ	45 grad
Invändig	ja
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Fasningsfräs

Tillbehör

Spännskruv	219844
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,0 Nm	211750 3,0