

**WNMG 080408, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	252014 CA125P
GTIN	4960664017270
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Matning f	0,07 - 0,3 mm/v
spån-brytare	HQ
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	CA125P
Antal byten/skär	6
ISO-kod vändskär	WNMG 080408
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 320 m/min
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	P
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning

Produktlag

Vändskär för svarvning