

**DNMG 150604, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	250696 CA125P
GTIN	4960664014170
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 320 m/min
Antal byten/skär	4
Sort	CA125P
Matning f	0,13 - 0,4 mm/v
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Primäranvändning	P
spån-brytare	PQ
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,4 mm

Produktslag

Vändskär för svarvning