

Garant**Högeffektiv fasfräs 45°, Cylindriskt skaft, Ø D: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	216460 6
GTIN	4045197482150
Artikelklass	210

Beskrivning**Användningsdata:**

För effektiv bearbetning av mycket små fasningar. För fasning framåt och bakåt med hög hastighet.

Fasning bakåt möjlig från strl. 6.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 0,6** används med klinga nr **674252 strl. 6IP**.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	SC.. 05T104
Utkragningslängd L_1	20 mm
totallängd L_{tot}	80 mm
max. avfasningsdiameter D_{max}	12,5 mm
Skruvsats för vändskär	219828 (6IP; 0,6 Nm)
Skaftdiameter D_s h6	10 mm
Antal skär Z	1
Ø D	6 mm
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fasningsvinkel bakåt	45 grad
Inställningsvinkel κ	45 grad
Invändig	ja

Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Fasningsfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,6 Nm	211750 0,6
Vändskärsskruvsats 10 delar	219828
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP