

**Garant****APMT 100308 TR, HB7515, Typ: ST1400****Beställningsdata**

Ordernummer	215885 ST1400
GTIN	4045197601780
Artikelklass	21A

**Beskrivning****Utförande:**

Vändskär med starkt positiv geometri och spiralformig skäregg.

**OBS!:**

Riktvärden för användning gäller för fräsar nr 215800, 215803, 215850, 215853 och 215870.

För  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \max} = 4,8$  mm.

**Teknisk beskrivning**

Typ	ST1400
Matning $f_z$ per tand	0,1 mm
Hörnradie	0,8 mm
ISO-kod vändskär	APMT 100308 TR
Sort	HB7515
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	3,5 mm

Produktslag

Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	440 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	310 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	260 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	250 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	230 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	320 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	210 m/min	M
GG(G)	mindre lämplig	210 m/min	K
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		