


**DNMG 150604, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	250796 CA125P
GTIN	4960664024322
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Sort	CA125P
Hörnradie	0,4 mm
Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 320 m/min
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
spån-brytare	PMG
ISO-kod vändskär	DNMG 150604
Skärdjup $a_p$	0,5 - 5 mm
Skärförhållande	snitt intermittent

Produktslag

Vändskär för svarvning