

**KOMET® försänkare 45°, weldon-skaft, För försänkta DIN-skruvar: M10****Beställningsdata**

Ordernummer	216600 M10
GTIN	4047109003965
Artikelklass	24D

**Beskrivning****Användningsdata:**

För **avgradning** av runda och avlånga hål och för fräsning av trapetstandade spår. För försänkningar enligt DIN fin för DIN-skruvar M10 – M20.

Styva driftförhållanden förutsätts (kan inte användas på bormaskiner).

**OBS!:**

Passande triangulära vändskär se 216700; 216740; 216770.

**Teknisk beskrivning**

max. avfasningsdiameter $D_{max}$	19 mm
Passande vändskär	TO.. 0902
Skaftdiameter $D_s$ h6	16 mm
Vändskär nr 216700; nr 216740; nr 216770	14-6603
För försänkta DIN-skruvar	M10
Skruvsats för vändskär	239653 8IP7 (1,3 Nm)
Antal skär Z	2
Antal vändskärsplattor	2
Försänkn-Ø D	7 mm
totallängd $L_{tot}$	100 mm
Skaftutförande	weldon-skaft

Invändig	nej
Försänkingsvinkel	90 grad
Produktslag	Försänkare

---

## Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats10 delar Drivanordning 8IP7	239653 8IP7
Torx Plus klämskruvsats10 delar Drivanordning 8IP	239653 8IP