


**DNMG 150608, Sort: CA125P****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 250797 CA125P |
| GTIN | 4960664024339 |
| Artikelklass | 25E |

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Primäranvändning | P |
| Skärdjup a_p | 0,5 - 5 mm |
| Antal byten/skär | 4 |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning |
| ISO-kod vändskär | DNMG 150608 |
| Sort | CA125P |
| Skärförhållande | snitt intermittent |
| spån-brytare | PMG |
| Hörnradie | 0,8 mm |
| Matning f | 0,15 - 0,6 mm/v |
| Skärhastighet v_c primär användning | 150 - 320 m/min |
| Skärmaterial | VHM |

Produktlag

Vändskär för svarvning