

**DNMG 150608, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	250892 CA125P
GTIN	4960664015290
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	CA125P
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 300 m/min
Skärdjup a_p	1 - 5 mm
Antal byten/skär	4
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	PH
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning

Produktslag

Vändskär för svarvning