

**Garant****Fasfräs 45°, weldon-skaft, Ø D: 16mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 216100 16     |
| GTIN         | 4045197133465 |
| Artikelklass | 210           |

**Beskrivning****OBS!:**GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.**Teknisk beskrivning**

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| max. avfasningsdiameter $D_{max}$ | 28,3 mm               |
| Passande vändskär                 | SD.. 090308           |
| totallängd $L_{tot}$              | 110 mm                |
| Skaftdiameter $D_s$ h6            | 16 mm                 |
| Skruvsats förvändskär             | 219805 (15IP; 3,8 Nm) |
| Utkragningslängd $L_1$            | 20,5 mm               |
| Antal skär Z                      | 2                     |
| Ø D                               | 16 mm                 |
| Skaftutförande                    | weldon-skaft          |
| Fasningsvinkel bakåt              | 45 grad               |
| Inställningsvinkel $\kappa$       | 45 grad               |
| Invändig                          | ja                    |
| Verktygsbyte                      | PowerCard             |
| Produktslag                       | Fasningsfräs          |

---

**Tillbehör**

|  |             |
|--|-------------|
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil<br>15IP | 674252 15IP |
| Vändskärsskruvsats10 delar   | 219805      |
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8<br>Nm         | 211750 3,8  |
| Vändskärsskruvsats10 delar   | 219804      |