

**VBMT 160408, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	261184 CA125P
GTIN	4960664016693
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
spån-brytare	HQ
Skärhastighet v_c primär användning	110 - 260 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,8 mm
Sort	CA125P
Skärförhållande	snitt intermittent
Antal byten/skär	2
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
ISO-kod vändskär	VBMT 160408

Produktslag

Vändskär för svarvning