

**TNMG 160404, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	251472 CA125P
GTIN	4960664014323
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	6
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Hörnradie	0,4 mm
ISO-kod vändskär	TNMG 160404
Matning f	0,13 - 0,4 mm/v
Sort	CA125P
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 320 m/min
spån-brytare	PQ

Produktslag

Vändskär för svarvning