

**DNMG 150616, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	250894 CA125P
GTIN	4960664015313
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Hörnradie	1,6 mm
Antal byten/skär	4
spån-brytare	PH
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
ISO-kod vändskär	DNMG 150616
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning
Sort	CA125P
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 300 m/min
Skärdjup a_p	1 - 5 mm
Skärmaterial	VHM

Produktlag

Vändskär för svarvning