

**KOMET® försänkare 45°, weldon-skaft, För försänkta DIN-skruvar: M14****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 216600 M14 |
| GTIN | 4047109013018 |
| Artikelklass | 24D |

Beskrivning**Användningsdata:**

För **avgradning** av runda och avlånga hål och för fräsning av trapetstandade spår. För försänkningar enligt DIN fin för DIN-skruvar M10 – M20.

Styva driftförhållanden förutsätts (kan inte användas på bormaskiner).

OBS!:

Passande triangulära vändskär se 216700; 216740; 216770.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|----------------------|
| Passande vändskär | TO.. 0902 |
| Skaftdiameter D_s h6 | 16 mm |
| Skruvsats för vändskär | 239653 8IP7 (1,3 Nm) |
| Vändskär nr 216700; nr 216740; nr 216770 | 14-660 |
| För försänkta DIN-skruvar | M14 |
| max. avfasningsdiameter D_{max} | 26 mm |
| Antal skär Z | 1 |
| Antal vändskärsplattor | 2 |
| Försänkn-Ø D | 11 mm |
| totallängd L_{tot} | 100 mm |
| Skaftutförande | weldon-skaft |

| | |
|-------------------|------------|
| Invändig | nej |
| Försänkingsvinkel | 90 grad |
| Produktslag | Försänkare |

Tillbehör

| | |
|--|-------------|
| Torx Plus klämskruvsats10 delar Drivanordning 8IP | 239653 8IP |
| Torx Plus klämskruvsats10 delar Drivanordning 8IP7 | 239653 8IP7 |