

**DNMG 150612, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	250893 CA125P
GTIN	4960664015306
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Hörnradie	1,2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
Primäranvändning	P
spån-brytare	PH
ISO-kod vändskär	DNMG 150612
Skärdjup a_p	1 - 5 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	CA125P
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 300 m/min

Produktslag

Vändskär för svarvning