


Garant**SDLT 090308 EN, HB7535, Typ: UNI**

Beställningsdata

Ordernummer	216410 UNI
GTIN	4045197319814
Artikelklass	21A

Beskrivning

Utförande:

Stabila fräsvändskär, **precisionssintrade med positiv spånbrytare. Planskär och släppningssida precisionsslipade.**

Teknisk beskrivning

Typ	UNI
Hörnradie	0,8 mm
skärtjocklek E	3,18 mm
ISO-kod vändskär	SDLT 090308 EN
Sort	HB7535
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	250 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	250 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	120 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	260 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	220 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	100 m/min	S
GG(G)	mindre lämplig	150 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		