

**WNMG 080408 Wiper, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	252115 CA125P
GTIN	4960664017201
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Sort	CA125P
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 320 m/min
Matning f	0,14 - 0,55 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Antal byten/skär	6
spån-brytare	WQ
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Hörnradie	0,8 mm
ISO-kod vändskär	WNMG 080808
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärmaterial	VHM

Produktslag

Vändskär för svarvning