


**CCMT 09T308, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	260098 CA125P
GTIN	4960664017683
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	60 - 180 m/min
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Sort	CA125P
Antal byten/skär	2
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
spån-brytare	HQ
Tolerans	M
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Primäranvändning	P
Skärmaterial	VHM

ISO-kod vändskär	CCMT09T308-HQ CA125P
Produktlag	Vändskär för svarvning