


**SNMG 190612, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	251368 CA125P
GTIN	4960664015658
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Skärhastighet $v_c$ primär användning	140 - 330 m/min
Skärmaterial	VHM
Skärdjup $a_p$	1 - 11 mm
ISO-kod vändskär	SNMG 190612
Primäranvändning	P
spån-brytare	PH
Matning $f$	0,3 - 1 mm/v
Antal byten/skär	8
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning
Sort	CA125P
Hörnradi	1,2 mm
Skärförhållande	snitt intermittent

Produktslag

Vändskär för svarvning