

**DCMT 11T302, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	260488 CA125P
GTIN	4960664018093
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Skärdjup $a_p$	0,5 - 3 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	90 - 260 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Tolerans	M
Sort	CA125P
Antal byten/skär	2
spån-brytare	GK
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
ISO-kod vändskär	DCMT 11T302
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,2 mm

Skärmaterial

VHM

Produktlag

Vändskär för svarvning