

**ZDET 16M530 FR-721, GH1, Typ: ALU****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 220824 ALU |
| GTIN | 4059782503380 |
| Artikelklass | 28E |

Beskrivning**Rekommendation:**

Byt även skruvarna i samband med byte av vändskär. Reservskruvar levereras med vändskären.

OBS!:

f_z för $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivning

| | |
|---|--------------------|
| f_z för finfräsning a_p 1 mm | 0,02 - 0,1 mm |
| Typ | ALU |
| f_z för grovfräsning upp till $a_{p\max}$ 16 mm | 0,12 - 0,25 mm |
| f_z för förberedande finbearbetning a_p 3 mm | 0,05 - 0,15 mm |
| Hörnradie | 3 mm |
| Vändskärstjocklek S | 5 mm |
| ISO-kod vändskär | ZDET 16M530 FR-721 |
| Sort | GH1 |

| | |
|------------------|-----------------------|
| Skärmaterial | VHM |
| Antal byten/skär | 2 |
| Produktslag | Vändskär för fräsning |

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|------------------|----------------|------------|---------|
| Aluminium, plast | lämplig | 1640 m/min | N |
| Alu (kortspånig) | lämplig | 1370 m/min | N |
| Alu > 10% Si | lämplig | 1095 m/min | N |
| vått maximal | lämplig | | |
| vått minimal | mindre lämplig | | |
| torrt | mindre lämplig | | |
| Luft | mindre lämplig | | |