

**TNMG 160408, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	251474 CA125P
GTIN	4960664014330
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TNMG 160408
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 320 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Matning $f$	0,13 - 0,4 mm/v
Sort	CA125P
spån-brytare	PQ
Hörnradie	0,8 mm
Antal byten/skär	6
Primäranvändning	P
Produktslag	Vändskär för svarvning