


**SNMG 150612, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	251363 CA125P
GTIN	4960664015634
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	1 - 11 mm
Sort	CA125P
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	1,2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 330 m/min
ISO-kod vändskär	SNMG 150612
Antal byten/skär	8
spån-brytare	PH
Matning f	0,3 - 1 mm/v

Produktlag

Vändskär för svarvning