



## Rörbandslipmaskin, Typ: 72227560



### Beställningsdata

Ordernummer	077715 72227560
GTIN	4014586895864
Artikelklass	03F

### Beskrivning

#### Utförande:

Rörbandslip med **extremt hög kapacitet för slipeffekt**. Idealisk för **bearbetning av rör och rörböjar** – rengöring, borttagning av anlöpningsfärg, slipning av svetsfogar fram till poleringsförberedelser och polering till spegelglans. Varvtalsområde för slip-, slipduk- och polerband. **Förbättrad bandstyrning**. Rörslip för smala radie, kontinuerligt justerbart varvtal för slipning, satinering och högglanspolering.

Minsta väggavstånd 50 mm.

#### Fördel:

- **Effektiv avverkning av svetsfogar genom optimal skärhastighet hos slipbanden.**
- **Steglöst reglerbart varvtal för slipning, satinering och högglanspolering av redan monterade handledare.**
- **Flexibla slipband anpassar sig optimalt också till snäva rörböjar och ger därmed ansatsfria ytor.**
- **360° periferislipning i bara 2 arbetsmoment.**
- **Brytrullar som tillval för små väggavstånd.**
- **Återstartspärr.**
- **Dammskyddade kullager.**

#### leveransinnehåll:

Rörbandslipmaskin FEIN RS 17-70 E.

Levereras exkl. tillbehör i kartong.

#### OBS!:

Slipvävband finns från nr 558011.

## Teknisk beskrivning

varvtalsområde	2700 - 8500 min <sup>-1</sup>
Mjukstart	ja
bearbetbar rör-Ø	8 - 80 mm
effektförbrukning	1700 W
Energiförsörjning	Nätdriven
märkspänning	230 V
Återstartspärr	ja
kabellängd	4 m
bandbredd	20; 40 mm
maximal bandhastighet	9 - 27 mm/s
vikt	4,64 kg
tillverkarens beteckning	RS 17-70 E
bandlängd	815 mm
Produktslag	Rörbandslipmaskin