

**VNMG 160408, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	251754 CA125P
GTIN	4960664014439
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	150 - 320 m/min
Sort	CA125P
Matning f	0,13 - 0,4 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P
ISO-kod vändskär	VNMG 160404
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Antal byten/skär	4
spån-brytare	PQ

Produktslag

Vändskär för svarvning