

**WNMG 080404, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	252012 CA125P
GTIN	4960664017263
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Antal byten/skär	6
spån-brytare	HQ
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Sort	CA125P
Matning f	0,07 - 0,3 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2 mm
Hörnradie	0,4 mm
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 320 m/min
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent

Produktslag

Vändskär för svarvning