


**WNMG 080412, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	252116 CA125P
GTIN	4960664024483
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	150 - 320 m/min
Antal byten/skär	6
spån-brytare	PMG
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P
Hörnradie	1,2 mm
Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
ISO-kod vändskär	WNMG 080412
Tolerans	M
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm

Sort	CA125P
Produktlag	Vändskär för svarvning