


**WNMG 080408 Wiper, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	252015 CA125P
GTIN	4960664017157
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Matning f	0,06 - 0,42 mm/v
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 320 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Sort	CA125P
spån-brytare	WP
Skärdjup a_p	0,3 - 1,2 mm
Antal byten/skär	6
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	WNMG 080408

Produktlag

Vändskär för svarvning