


**CCMT 060204, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	260192 CA125P
GTIN	4960664017584
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
ISO-kod vändskär	CCMT 060204
Skärmaterial	VHM
Sort	CA125P
spån-brytare	GK
Antal byten/skär	2
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	P
Tolerans	M

Skärhastighet v_c primär användning	60 - 260 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning