

**Högmattningsfräs MFH Harrier, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 80/7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	222065 80/7
GTIN	4960664707683
Artikelklass	250

Beskrivning**Beskrivning:**

Högmattningsfräsen MFH Harrier möjliggör korta bearbetningstider tack vare höga mattningsvärden med stora skärdjup. Kombinationen av konvexa eggar och spånvinkeln minskar skärkraften och minimerar vibrationstendenserna.

Användningsdata:

För högre produktivitet vid plan-, ur- och spårfräsning. Stora utkragningslängder vid rampning är inget problem tack vare den låga skärkraften.

Teknisk beskrivning

Vändskärsskruv	229718 (T15; 3,5 Nm)
Vändskärsstorlek	10
totallängd L_{tot}	63 mm
Skär-Ø D_c	80 mm
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	1,5 mm
FästhålsØ	27 mm
maximalt skärdjup $a_{p,max}$ vid LD-geometri	3,5 mm

Passande vändskär	SOMT..
Ø D ₃	63 mm
Antal skär Z	7
Invändig	ja
spiralfräsning Ø D _{min}	143 mm
spiralfräsning Ø D _{max}	158 mm
Rampningslängd L för α _{max}	62,4 mm
Rampningsvinkel α _{max}	0,33 grad
Inställningsvinkel κ	10 grad
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229718
------------	--------