

**CCMT 120404, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	260202 CA125P
GTIN	4960664017614
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	2
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 260 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P
Tolerans	M
spån-brytare	GK
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Sort	CA125P
ISO-kod vändskär	CCMT 120404

Skärförhållande	snitt intermittent
Produktslag	Vändskär för svarvning