

**Kopierfräs MFH MFH Harrier, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 35/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	222060 35/3
GTIN	4960664712502
Artikelklass	250

**Beskrivning****Beskrivning:**

Högmatningsfräsen MFH Harrier möjliggör korta bearbetningstider tack vare höga matningsvärden med stora skärdjup. Kombinationen av konvexa eggpar och spånvinkeln minskar skärkraften och minimerar vibrationstendenserna.

**Användningsdata:**

För högre produktivitet vid plan-, ur- och spårfräsning. Stora utkragningslängder vid rampning är inget problem tack vare den låga skärkraften.

**Teknisk beskrivning**

totallängd $L_{tot}$	40 mm
maximalt skärdjup $a_{p,max}$ vid LD-geometri	3,5 mm
Fästgänga M	M16
Vändskärsskruv	229717 (T15; 3,5 Nm)
Passande vändskär	SOMT..
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	1,5 mm
Vändskärsstorlek	10
Ø $D_3$	18 mm
Skär-Ø $D_c$	35 mm

Antal skär Z	3
Invändig	ja
Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	17,4 mm
spiralfräsnings $\varnothing D_{\min}$	53 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	1,19 grad
spiralfräsnings $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsnings
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	229717
------------	--------