

**CCMT 120408, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	260204 CA125P
GTIN	4960664017621
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
Antal byten/skär	2
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Sort	CA125P
spån-brytare	GK
Tolerans	M
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
ISO-kod vändskär	CCMT 120408
Primäranvändning	P
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,8 mm

Skärhastighet v_c primär användning	60 - 260 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning