

**HOLEX Clever Tap maskingängtapp, obelagd, UNC: 4-40****Beställningsdata**

Ordernummer	133353 4-40
GTIN	4067263161417
Artikelklass	12H

Beskrivning**Utförande:****Med spiralspets.****HOLEX Clever Tap:**

Robust gängtapp för konventionella standardtillämpningar. Högkvalitativt HSS-E-skärmaterial och geometri för stålmaterial. Yta: Bronsfärgad gängprofil.

Användningsdata:

För UNC enhetliga grovgångor ASME – B1.1.

Teknisk beskrivning

Varvper tum	40
Norm	DIN 371
Gängdjup	8,52 mm
Gängtyp	UNC
Skaftfyrcant □	2,7 mm
Gängstigning	0,635 mm
Antal spånspar	2
Gäng-Ø	2,84 mm
Skärmaterial	HSS E
totallängd L	56 mm
Skaftdiameter D _s	3,5 mm
gänga	4-40 UNC

Antal skär Z	2
Kärnhåls-Ø	2,35 mm
Serie	CleverTap
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtappar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu	begränsat lämplig	13 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	begränsat lämplig	6 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		