


**CCMT 120412, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	260206 CA125P
GTIN	4960664017638
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	CCMT 120412
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Primäranvändning	P
Tolerans	M
Sort	CA125P
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
spån-brytare	GK
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 260 m/min

Hörnradie	1,2 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning