


**CC.T 09T304, Sort: CA125P**

## Beställningsdata

Ordernummer	260196 CA125P
GTIN	4960664017607
Artikelklass	25E

## Teknisk beskrivning

Sort	CA125P
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 260 m/min
spån-brytare	GK
Antal byten/skär	2
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	CCMT 09T304
Tolerans	M
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v

Skärdjup $a_p$	0,5 - 3 mm
Produktlag	Vändskär för svarvning