



HOLEX Clever Tap maskingängtapp, obelagd, UNC: 10-24



Beställningsdata

Ordernummer	133353 10-24
GTIN	4067263161837
Artikelklass	12H

Beskrivning

Utförande:

Med spiralspets.

HOLEX Clever Tap:

Robust gängtapp för konventionella standardtillämpningar. Högkvalitativt HSS-E-skärmaterial och geometri för stålmaterial. Yta: Bronsfärgad gängprofil.

Användningsdata:

För UNC enhetliga grovgångor ASME – B1.1.

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	4,83 mm
Kärnhåls-Ø	3,9 mm
Varvper tum	24
Gängstigning	1,058 mm
gänga	10-24 UNC
Skärmaterial	HSS E
totallängd L	70 mm
Skaftdiameter D _s	6 mm
Gängdjup	14,49 mm
Antal skär Z	3
Antal spånspår	3
Skaftfyrcant □	4,9 mm

Norm	DIN 371
Gängtyp	UNC
Serie	CleverTap
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtappar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu	begränsat lämplig	13 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	begränsat lämplig	6 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		