

**DCMX 11T304 Wiper, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	260388 CA125P
GTIN	4960664017959
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	DCMX 11T304
Primäranvändning	P
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
spån-brytare	WP
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 260 m/min
Matning f	0,1 - 0,45 mm/v
Skärdjup a_p	0,15 - 1 mm
Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Sort	CA125P
Skärförhållande	snitt intermittent

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning