

**DCMT 070202, Sort: CA125P****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 260481 CA125P |
| GTIN | 4960664018062 |
| Artikelklass | 25E |

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Skärmaterial | VHM |
| Hörnradie | 0,2 mm |
| Skärdjup a_p | 0,5 - 3 mm |
| Primäranvändning | P |
| Antal byten/skär | 2 |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning |
| Skärförhållande | snitt intermittent |
| ISO-kod vändskär | DCMT 070202 |
| spån-brytare | GK |
| Matning f | 0,1 - 0,3 mm/v |
| Skärhastighet v_c primär användning | 90 - 260 m/min |
| Sort | CA125P |

| | |
|------------|------------------------|
| Tolerans | M |
| Produktlag | Vändskär för svarvning |