

**DC.T 070204, Sort: CA125P**

## Beställningsdata

Ordernummer	260382 CA125P
GTIN	4960664018130
Artikelklass	25E

## Teknisk beskrivning

Sort	CA125P
Tolerans	M
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet $v_c$ primär användning	90 - 260 m/min
Skärdjup $a_p$	0,5 - 1,5 mm
spån-brytare	HQ
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 070204
Primäranvändning	P
Antal byten/skär	2

Produktslag

Vändskär för svarvning