

**DCMT 070204, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	260483 CA125P
GTIN	4960664018079
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärmaterial	VHM
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Tolerans	M
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradi	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 260 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Sort	CA125P
ISO-kod vändskär	DCMT 070204
Antal byten/skär	2
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v

spån-brytare

GK

Produktlag

Vändskär för svarvning