



HOLEX Clever Tap maskingängtapp, obelagd, UNF: 3/4-16



Beställningsdata

Ordernummer	138004 3/4-16
GTIN	4067263162476
Artikelklass	12H

Beskrivning

Utförande:

HOLEX Clever Tap:

Stabil gängtapp för konventionella standardtillämpningar. Högklassigt HSS-E-skärmedel och geometri för stålmaterial. Yta: bronsfärganlöp gängprofil. **HSS-E**

Användningsdata:

För **UNF fingängor** ASME – B1.1.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	4
Gäng-Ø	19,05 mm
Kärnhåls-Ø	17,5 mm
Antal spånspår	4
Skaftfyrkant □	11 mm
Skaftdiameter D _s	14 mm
gंगा	3/4-16 UNF
totallängd L	110 mm
Gängtyp	UNF
Norm	DIN 374
Skärmaterial	HSS E
Varvper tum	16

Gängdjup	47,63 mm
Gängstigning	1,587 mm
Serie	CleverTap
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till $2,5 \times D$ för bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtappar

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu	begränsat lämplig	13 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	begränsat lämplig	6 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		