

**DC.T 11T308, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	260492 CA125P
GTIN	4960664018116
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Sort	CA125P
Antal byten/skär	2
Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	DCMT 11T308
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 260 m/min
Primäranvändning	P
Tolerans	M
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	GK
Skärmaterial	VHM

Matning f

0,1 - 0,3 mm/v

Produktslag

Vändskär för svarvning